



**SÄHKÖTARKASTUSKESKUS
ELINSPEKTIONS-CENTRALEN**

Koestusosasto
Provningssavdelningen

Lehti
N:o 1

Valtuutus: ET-101
CES

Kirjasto: ET-101
1991 08 17

Käsitellyt - Handläggning JA-SEKTION	Tuotteenumero 144738-01	Proj. numero
--	-----------------------------------	--------------

Valmistaja / Utvärderare

000013
Oy Alkas Ab

Määrittäjä / Utvärderare - Anges vid korrespondens

002022
Guenther Spelsberg KG

Valmistaja / Valutistaja / Ylläpitäjä / Utvärderare

Kornetintie 2 B
00380 HELSINKI

BRD

G O D K Ä N N A N D E

84990 FÖRDELNINGSCENTRAL OCH APPARATLÅDA

01 TYP	TK-SERIE	"SPELSBERG	"
SPÄNNING V	660	SKYDDSKLASS	II
KAPSLINGSKL.	IP66	INFÖRINGAR	N
MATERIAL/TJOCKLEK	MM PC		
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR			

Färg: låda GY, lock GY eller TT

Kapslingsdimensioner:

TK-PC 77-6, -6-0, -6-t, -6-to	65x65x57 mm
TK-PC 77-8, -8-0, -8-t, -8-to	65x65x81 mm
TK-PC 97-6, -6-0, -6-t, -6-to	94x65x57 mm
TK-PC 97-8, -8-0, -8-t, -8-to	94x65x81 mm
TK-PC 99-6, -6-0, -6-t, -6-to	94x94x57 mm
TK-PC 99-8, -8-0, -8-t, -8-to	94x94x81 mm
TK-PC 1111-7, -7-0, -7-t, -7-to	110x110x66 mm
TK-PC 1111-9, -9-0, -9-t, -9-to	110x110x90 mm
TK-PC 1309-6, -6-0, -6-t, -6-to	130x94x57 mm
TK-PC 1309-8, -8-0, -8-t, -8-to	130x94x81 mm
TK-PC 1313-7, -7-0, -7-t, -7-to	130x130x75 mm
TK-PC 1313-10, -10-0, -10-t, -10-to	130x130x99 mm
TK-PC 1811-9, -9-0, -9-t, -9-to	180x110x90 mm
TK-PC 1811-11, -11-0, -11-t, -11-to	180x110x111 mm
TK-PC 1811-16, -16-0, -16-t, -16-to	180x110x165 mm
TK-PC 1818-9, -9-0, -9-t, -9-to	182x180x90 mm
TK-PC 1818-11, -11-0, -11-t, -11-to	182x180x111 mm
TK-PC 1818-16, -16-0, -16-t, -16-to	182x180x165 mm
TK-PC 1818-21, -21-0, -21-t, -21-to	182x180x215 mm

./.



Valko- ja Er. ref.

CES

Kirjeen- Er. päivä

1991 08 17

Käsitely- Handläggning

JA-SEKTION

Liitteiden/numerit - Reg. nummer

144738-01

Muuttuva kirjainviittaus - Angen vid kypresnumrens

Valmistaja/Valmistaja - Tähtykare/Teckenkod av

Tehäkkökirjoitus - Uppdragsgivare

000013

Oy Alkas Ab

Kornetintie 2 B

00380 HELSINKI

002022

Guenther Spelsberg KG

BRD

TK-PC	2518-9, -9-0, -9-t, -9-to	254x180x90 mm
TK-PC	2518-11, -11-0, -11-t, -11-to	254x180x111 mm
TK-PC	2518-16, -16-0, -16-t, -16-to	254x180x165 mm
TK-PC	2518-21, -21-0, -21-t, -21-to	254x180x215 mm
TK-PC	3625-11, -11-0, -11-t, -11-to	360x254x111 mm
TK-PC	3625-16, -16-0, -16-t, -16-to	360x254x165 mm
TK-PC	3625-21, -21-0, -21-t, -21-to	360x245x215 mm

Ovannämnda materiel är granskad enligt publ. E 1-88, E 3-85 ja SFS 2972 (IEC 529), godkänd och införd i registret över godkänd elmateriel.

Till detta godkännande hänföer sig dock följande anmärkningar:

1. Ovannämnda materiel har registrerats på basen av det tidigare åt Oy Alkas Ab utfärdade godkännandet, registreringsnummer 109820-01, utan särskild provning. Godkännandet är därför på basen av datumet i tidigare givna godkännande i kraft t.o.m. den 1998-12-31, ifall det inte tidigare upphör att vara i kraft av på omstående sida nämnda orsaker.
2. Lådor kan fästas på underlag via inre (inne i kapslingen) eller yttre (under lockets fästskruvar) fästpunkter. Det rekommenderas, att yttre fästpunkterna användas när krävande kapslingsklass är IP 55 - IP 65.
3. Då det görs införingsöppningar och vid montage av komponenter i lådorna, ss. brytare, signallampor o.dyl. skall från fall till fall kontrolleras, att kapslingsklassen inte försvagas t.ex. vid genomförningar för styraxlar eller dyl.ikt.

Om lådorna används som skyddskapsling för sådan elektrisk materiel, för vilken särskilda konstruktions- och provningstandarder (föreskrifter) fastställts, bör föreskrifterna (fordringarna) i dyliga standarder dessutom iakttas.

./.