

LES MULTIPAIRES AUDIO BLINDEES ET ISOLEES PAR PAIRES POUR APPLICATIONS MOBILES

SHIELDED AND ISOLATED PAIR AUDIO MULTIPAIR CABLES FOR MOBILE APPLICATIONS



Réf. - Order n° MPA

■ Ces câbles multipaires extra souples sont principalement destinés aux prestataires ou à des applications mobiles. Ces câbles sont constitués de X paires blindées par guilage et isolées individuellement, numérotées de 1 à 40 en noir sur fond gris. Les câbles ont été étudiés pour résister aux contraintes mécaniques qui pourraient leur être imposées.

□ *These highly flexible multipairs are destined to mobile applications. These cables are composed of X shielded and isolated pairs numbered 1 to 40. These cables resist against mechanical constraints..*

REFERENCES - ORDER No

MPA

	2	4	8	12	16	20	24	32	40
■ CONDUCTEURS - □ CONDUCTORS									
Section - Area	0.14 mm ²								
Brins par conducteur - Strands per conductor	18 X 0.10 mm Cuivre rouge - Barre copper								
Isolant du conducteur - Core insulation	PE blanc/bleu - White/blue PE								
■ PAIRE - □ PAIR									
Nombre de conducteurs - Qty of conductors	2x2	2x4	2x8	2x12	2x16	2x20	2x24	2x32	2x40
Blindage des paires	Guilage Cuivre rouge + drain								
Shield of pairs	Spiral woundcopper + drain wire								
Isolation des paires - Insulation	PVC gris numéroté de 1 à 40 - Grey PVC numbered 1 to 40								
■ CARACTERISTIQUES MECANIKES - □ MECHANICAL DATA									
Gaine extérieure - Jacket	PVC noir extra souple - Black extra flexible PVC								
Diamètre extérieur - Overall diameter	7,40	8,50	12,20	14,00	15,50	17,00	19,00	21,50	24,00
En installation fixe - Fixed installation	5 x le diamètre extérieur - 5 x overall diameter								
En usage mobile - Mobil use	10 x diamètre extérieur - 10 x overall diameter								
Température d'utilisation - Working temp.	- 30°C/+ 85°C								
Poids - Weight	82	114	223	306	388	470	574	743	961
Conditionnement - Max. reel length	à la coupe - On request								