



Stecklänge / mating length

E = early mate, late break / voreilend
 S = standard
 L = late mate, early break / nacheilend

Bestückungsplan / contact layout



Lötanschluss 0,6x0,6mm / solder terminal 0,6x0,6mm
 Isolierwerkstoff / housing material : PBT GF 30
 Bauart 4 / type 4
 Anforderungsstufe 2 = 400 Steckzyklen / performance class 2 = 400 mating cycles
 Fehlende Maße und Angaben nach IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2
 Missing information and dimensions per IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2



Copyright by ERNI GmbH
 Proprietary notice pursuant to ISO 16016, to be observed.

Information:		Tolerances	Scale	2:1
All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.		All Dimensions in mm	Designation	
Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.			Messerleiste E160 Löt Male Conn. E160 solder	
www.ERNI.com			384299	
a	18.10.2011	Class		STVE
Index	Date			i A3