

Heißluftgebläse / Heat Guns

Industriegeräte / Industrial Heat Guns

HG 5000 E








STEINEL®
German Quality

Hitze für große Flächen *Real power for rough conditions*

- Für den industriellen Einsatz /
For industrial applications
- Bürstenloser Hochleistungsmotor /
High-performance brushless motor
- Motor: ca. 20.0000 Std. Lebensdauer /
Motor: ca. 20.000 h durability
- Heizelement leicht austauschbar /
Easy-to-change heating element
- Netzkabel ohne öffnen des Gehäuses
austauschbar / *Power cord can be changed
without taking enclosure apart*



Technische Daten / Technical Data

Artikel-Nummer / Item No.		350116 Faltschachtel / folded box 350154 Koffer / case
Leistung / Output	W /watts	3400
Spannung / Voltage	V	230
Temperatur / Temperature	°C	25 – 600
Luftmenge / Airflow	l/min.	max. 800
Ausblasrohr / Delivery nozzle	ø mm	50
Motor / Motor		bürstenloser Motor / brushless motor
Heizung / Heating element		hochwertige Keramikheizung / high-quality ceramic heating element
Temperaturregulierung / Adjustment of temperature		stufenlos in 10°C-Schritten / continuously in 10°C steps
Luftmengenregulierung / Adjustment of airflow		stufenlos / continuously adjustable
Display / Display		LED-Segmentanzeige / LED segment display
Geräuschpegel / Sound level	dB (A)	≤ 70
Abmessungen (L x B x H) / Dimensions (L x W x H)	mm	350 x 122, ø 67
Gewicht / Weight	g	1190
Konformitätszeichen / Mark of conformity		   
Qualitäts-Zertifizierung / Quality certification		 
Schutzklasse II / Protection class II		

Zubehör / *Accessories*



**Winkelflachdüse 74 x 3 mm /
Flat angled nozzle 74 x 3 mm**

Art-Nr. / Item No. 092818

Zum Schweißen von Kunststofffolien im Überlappschweißverfahren /
For welding overlapped plastic sheeting



**Flachdüse 70 x 10 mm /
Flat nozzle 70 x 10 mm**

Art-Nr. / Item No. 092719

Zur Bündelung des Luftstroms / *For concentrating the flow of air*



Metall-Koffer / Metal case

Art-Nr. / Item No. 090104

Zur sicheren Aufbewahrung / *For safe storage*