


Durch das Herstellverfahren bedingte Geometrieaenderungen (Anspritzung, Auswerfermarkierungen, etc.) zulaessig. Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen. / The manufacturing-related geometry changes (injection point, ejectors marks, etc.) allowed. Design of the details are left to suppliers discretion.

Revision level Indice Aenderungsstand		Revision Record Désignation Beschreibung der Aenderung	Changed Modifié Geändert	Date Datum	Approved Approuvé Geprueft	Date Datum
Drawing Dessin Zeichnung	Part Pièce Solid					
1	0	Toleranzen korrigiert, Typ TH140... hinzugefuegt	Hiller	09.07.15	Wulf	09.07.15



①

Typ/Type	D	Tol.	S	Tol.	Projektnr. / Project no.
H12...	1.2	±0.3	0.80	±0.25	GPN 15-0206
H15...	1.5		0.80		GPN 15-0207
H25...	2.5	±0.7	0.80		GPN 15-0208
H30...	3.0		0.80		GPN 15-0209
H40...	4.0		1.05		GPN 15-0210
H50...	5.0	±1.2	1.05		GPN 15-0211
H75...	7.5		1.25		GPN 15-0212
TH30...	3.0		0.60		GPN 15-0213
TH100...	10.0	±1.6	1.00		GPN 15-0214
TH120...	12.0		1.05		GPN 15-0215
TH140...	14.0		1.05		GPN 15-0238

①

Material
Matière
Werkstoff

**Polychloropren/
Polychloroprene**

~~Tolerances
Dimension without tolerances:
Tolérances
Cotés sans tolérances:
Toleranzen
Masse ohne
Toleranzangaben :~~

Angle/ Winkel	
≤ 6	
≤ 30	
≤ 60	
≤ 120	
≤ 400	
≤ 1000	

Ausdruck nur zur Information /
Printed copy for information only

The copyright of this drawing is reserved by HELLERMANN TYTON. It is issued on condition that it is not reproduced, copied or disclosed to a third party, either wholly or in part, without the consent of HELLERMANN TYTON. La propriété de ce plan est réservée à la société HELLERMANN TYTON. Il est distribué à condition qu'il ne soit pas reproduit, communiqué ou révélé à une tierce partie, soit complètement ou en partie, sans le consentement de la société HELLERMANN TYTON.	Drawn Dessiné Par Langeloh	11.02.15	Scale Echelle Maszstab ././	Project Number Numéro de projet Projektnummer siehe Tabelle / see table
	Approved Approuvé Par Geprueft Wulf	11.02.15	Title Titre Benennung Helsyn-Schlauch/-Tubing H... / TH...	
Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.	Manchester Telephone: +44 (0) 161 945 4181 Facsimile: +44 (0) 161 947 2228 Trappes Téléphone: +33 (0) 1 30 13 80 00 Télécopie: +33 (0) 1 30 13 80 60 Terneschesch Telefon: +49 (0) 41 22 / 701 - 1 Telefax: +49 (0) 41 22 / 701 - 400	Drawing-No Plan-No Zeichnungs-Nr 15-0206-002-CSG		Format D.Size A3 Sheet Page Blatt 1 / 1

PERFORMANCE
SPECIFICATION
AUSFUEHRUNG
SPEZIFIKATION