

FICHE TECHNIQUE



Poteau
Post

Hauteur poteau / Post height	950 mm
Diamètre poteau / Post diameter	50 mm
Dimensions base / Base dimensions	330 x 330 mm
Poids / Weight	1,8 kg

Gamme / Range	SIGN
Référence / Reference	PPK 40 RB
Code usine	NC
Douane / Customs	39269097
EAN	3321360010988

DESCRIPTION :

- Poteau à assembler ; facile à assembler
- Fabriqué en acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
- Coloris rouge et blanc, avec une base noire
- Base à lester avec environ 2,5 L d'eau
- Anneau au sommet pour fixer une chaîne ; peut aussi supporter un panneau d'information

EMBALLAGE :

- 1 élément par carton
- 5 éléments par carton

Fabriqué en / Made of	ABS
Coloris / Color	Rouge et blanc + noir / Red and white + black

DESCRIPTION :

- Post to be assembled ; easy to assemble
- Made of acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
- Color: red and white, with a black base
- Base to be filled with 2.5 L of water
- Ring at the top to fix a chain ; can also support an information sign

PACKING :

- 1 piece in a cardboard box
- 5 pieces in a cardboard box



	Surconditionnement / Over packaging		Conditionnement / Packaging	
UVC/Consumer sales unit	5		1	
Carton / Cardboard box	550 x 300 x 500 mm		285 x 280 x 105 mm	
Hauteur palette / Pallet height	1,2 m	1,8 m	1,2 m	1,8 m
Cartons par couche / Boxes per layer	4	4	20	20
Couches par palette / Layers per pallet	2	3	2	3
Cartons par palette / Boxes per pallet	8	12	40	60
Produits par palette / Products per pallet	40	60	40	60
Poids palette net / Pallet net weight	72 kg	108 kg		
Poids palette brut / Pallet gross weight	92 kg	128 kg		