

ZH シリーズ

基板対電線接続コネクタ

写真	スルーホールタイプ						表面実装タイプ			
	ハウジング (メス)		PCBヘッダ (オス) トップ型		PCBヘッダ (オス) サイド型		PCBヘッダ (オス) トップ型		PCBヘッダ (オス) サイド型	
	RS品番	メーカー型番	RS品番	メーカー型番	RS品番	メーカー型番	RS品番	メーカー型番	RS品番	メーカー型番
2	820-1642	ZHR-2	762-0800	B2B-ZR (LF)(SN)	762-0765	S2B-ZR (LF)(SN)	762-0910	B2B-ZR-SM4 TF (LF) (SN)	762-0875	S2B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN)
3	820-1646	ZHR-3	762-0819	B3B-ZR (LF)(SN)	762-0774	S3B-ZR (LF)(SN)	762-0913	B3B-ZR-SM4 TF (LF) (SN)	762-0878	S3B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN)
4	820-1655	ZHR-4	762-0812	B4B-ZR (LF)(SN)	762-0777	S4B-ZR (LF)(SN)	762-0917	B4B-ZR-SM4 TF (LF) (SN)	762-0872	S4B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN)
5	820-1658	ZHR-5	762-0816	B5B-ZR (LF)(SN)	762-0771	S5B-ZR (LF)(SN)	762-0926	B5B-ZR-SM4 TF (LF) (SN)	762-0881	S5B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN)
6	820-1652	ZHR-6	762-0825	B6B-ZR (LF)(SN)	762-0780	S6B-ZR (LF)(SN)	762-0929	B6B-ZR-SM4 TF (LF) (SN)	762-0884	S6B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN)
7	762-0844	ZHR-7	762-0828	B7B-ZR (LF)(SN)	762-0783	S7B-ZR (LF)(SN)	762-0923	B7B-ZR-SM4 TF (LF) (SN)	762-0888	S7B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN)
8	762-0853	ZHR-8	762-0822	B8B-ZR (LF)(SN)	762-0787	S8B-ZR (LF)(SN)	762-0932	B8B-ZR-SM4 TF (LF) (SN)	762-0897	S8B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN)
9	762-0856	ZHR-9	762-0831	B9B-ZR (LF)(SN)	762-0796	S9B-ZR (LF)(SN)	762-0935	B9B-ZR-SM4 TF (LF) (SN)	762-0890	S9B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN)
10	762-0850	ZHR-10	762-0834	B10B-ZR (LF)(SN)	762-0799	S10B-ZR (LF)(SN)	762-0939	B10B-ZR-SM4 TF (LF) (SN)	762-0894	S10B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN)
11	762-0869	ZHR-11	762-0838	B11B-ZR (LF)(SN)	762-0793	S11B-ZR (LF)(SN)	762-0948	B11B-ZR-SM4 TF (LF) (SN)	762-0904	S11B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN)
12	762-0862	ZHR-12	762-0847	B12B-ZR (LF)(SN)	762-0803	S12B-ZR (LF)(SN)	762-0941	B12B-ZR-SM4 TF (LF) (SN)	762-0907	S12B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN)
13	762-0866	ZHR-13	762-0840	B13B-ZR (LF)(SN)	762-0806	S13B-ZR (LF)(SN)	762-0945	B13B-ZR-SM4 TF (LF) (SN)	762-0901	S13B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN)



ZHコネクタアセンブリ品



No	RS品番	メーカー型番	使用コンタクト	使用ケーブル	長さ(mm)	ケーブル(色)	コンタクト
1	169-566	SZH-003T-150SB	SZH-003T-P0.5	UL1571 AWG28	150	黒	片端
2	169-572	SZH-002T-150SB	SZH-002T-P0.5	UL1571 AWG26	150	黒	片端
3	169-588	SZH-003T-300SB	SZH-003T-P0.5	UL1571 AWG28	300	黒	片端
4	169-594	SZH-002T-300SB	SZH-002T-P0.5	UL1571 AWG26	300	黒	片端
5	169-601	SZH-003T-150WB	SZH-003T-P0.5	UL1571 AWG28	150	黒	両端
6	169-617	SZH-002T-150WB	SZH-002T-P0.5	UL1571 AWG26	150	黒	両端
7	169-623	SZH-003T-300WB	SZH-003T-P0.5	UL1571 AWG28	300	黒	両端
8	169-639	SZH-002T-300WB	SZH-002T-P0.5	UL1571 AWG26	300	黒	両端
9	169-645	SZH-003T-150SW	SZH-003T-P0.5	UL1571 AWG28	150	白	片端
10	169-651	SZH-002T-150SW	SZH-002T-P0.5	UL1571 AWG26	150	白	片端
11	169-667	SZH-003T-300SW	SZH-003T-P0.5	UL1571 AWG28	300	白	片端
12	169-673	SZH-002T-300SW	SZH-002T-P0.5	UL1571 AWG26	300	白	片端
13	169-689	SZH-003T-150WW	SZH-003T-P0.5	UL1571 AWG28	150	白	両端
14	169-695	SZH-002T-150WW	SZH-002T-P0.5	UL1571 AWG26	150	白	両端
15	169-702	SZH-003T-300WW	SZH-003T-P0.5	UL1571 AWG28	300	白	両端
16	169-718	SZH-002T-300WW	SZH-002T-P0.5	UL1571 AWG26	300	白	両端
17	169-724	SZH-003T-150SR	SZH-003T-P0.5	UL1571 AWG28	150	赤	片端
18	169-730	SZH-002T-150SR	SZH-002T-P0.5	UL1571 AWG26	150	赤	片端
19	169-746	SZH-003T-300SR	SZH-003T-P0.5	UL1571 AWG28	300	赤	片端
20	169-752	SZH-002T-300SR	SZH-002T-P0.5	UL1571 AWG26	300	赤	片端
21	169-768	SZH-003T-150WR	SZH-003T-P0.5	UL1571 AWG28	150	赤	両端
22	169-774	SZH-002T-150WR	SZH-002T-P0.5	UL1571 AWG26	150	赤	両端
23	169-780	SZH-003T-300WR	SZH-003T-P0.5	UL1571 AWG28	300	赤	両端
24	169-796	SZH-002T-300WR	SZH-002T-P0.5	UL1571 AWG26	300	赤	両端

圧着端子

圧着工具

写真						
No	RS品番	メーカー型番	備考	RS品番	メーカー型番	備考
1	762-0759	BZH-002T-P0.5	バルク品	373-4403	YRS-491	SZH-002T-P0.5用
2	762-0761	BZH-003T-P0.5	バルク品	373-4396	YRS-490	SZH-003T-P0.5用
3	762-0951	MINI-SZH-002T-P0.5	ミリリール (500個/リール)			
4	762-0960	MINI-SZH-003T-P0.5	ミリリール (500個/リール)			