

# C130-26



## PRESSE HYDRAULIQUE

DE SERTISSAGE

HYDRAULIC CRIMPING TOOL

FORCE FORCE	COURSE STROKE	DIMENSION DIMENSION	MASSE WEIGHT	SERTISSAGE HEXAGONAL HEXAGONAL CRIMPING
130kN	26 MM	545x70x160	5,360 KG	10 > 300 mm <sup>2</sup>

**Presse hydraulique manuelle** particulièrement adaptée pour le sertissage de lignes aériennes, ainsi que d'autres applications générales. Système hydraulique à **deux vitesses**, réduisant le nombre de coups de pompe.

Manual hydraulic tool particularly suitable for crimping overhead lines as well as other general applications. **Two-stage** hydraulic system, reducing the number of pumping.

Très large capacité de sertissage : de **10 à 300 mm<sup>2</sup>**. Tête en "C", rotative à 320°. Matrices semi-circulaires communes à tous les outils 130 kN. Déclenchement automatique avec "**clac**" audible lorsque la force de 130 kN est atteinte.

Very large crimp capacity from **10 to 300 sqmm**. C-shaped head, rotating 320°. Semi-circular dies common to all 130 kN tools. Automatic release with an **audible "click"** when force of 130 kN is reached.

Retour du piston par rotation de la poignée mobile et fermeture.



En option:

- Isolation du corps et des poignées de la presse, permettant son utilisation à proximité d'appareils sous tension non isolés, en limitant les risques de courts-circuits.

Return of piston by rotation of moveable handle.

As option:

- Insulation of the body and handles unit, allowing its use close to non-insulated undervoltage electrical devices, by reducing short-circuit risks



Coffret/Case :

Dimension Dimension	Poids Weight	Référence Ptnb	Capacité Capacity
645x290x125	1,520 kg	85037V	Presse + 10 jeux de matrices Tool + 10 die sets

**Jeux de matrices interchangeables et communs aux outils C130-26, XC130-26, C130-32, XC130-32, C130-38 et XC130-38 et Elec** - Voir p. 58/59  
Interchangeable dies sets which are common to C130-26, XC130-26, C130-32, XC130-32, C130-38 and XC130-38 and Elec - See p. 58/59

Application	Cosses et manchons cuivre Copper sleeves and lugs NFC 20.130	Manchons nus ou pré-isolés cuivre ou alu Copper or alu bare or insulated sleeves EDF	Cosses et manchons cuivre - alu Copper or alu sleeves and lugs DIN 48083	Connecteurs en C C-shaped connectors	Mise au rond Pre-rounding	Cosses et manchons cuivre Copper sleeves and lugs NFC 20.130
Type de sertissage Type of crimp						
Section	10 > 300 mm <sup>2</sup>	E54 > E280	KZ6 > KZ28	C10 > C70	50 > 240 mm <sup>2</sup>	10 > 240 mm <sup>2</sup>