


HSGM


STYROPOR-SCHNEIDGERÄTE

STYROFOAM-CUTTERS

APPAREILS DE COUPE POUR POLYSTYRENE

RS 332-0206,...





TYP ENGEL-CUTTER
TYPE ENGEL-CUTTER
TYPE ENGEL-CUTTER



Das robuste Universal-Gerät für den Heimwerker und Profi.
Für Plattenstärken bis 100 mm und Profilschnitte.

A robust universal tool for the handyman and the professionals.
For board thicknesses to 100 mm and for specialty cuts.

Un appareil robuste, utilisable par le professionnel et le bricoleur.
Pour des plaques jusqu'à 100 mm et également pour une coupe en forme.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

Bereits in 10 Sekunden schneidebereit für Plattenstärken bis 100 mm.
Netzspannung: 230 V – 50 Hz
Aufnahmeleistung: 100 W
Aussetzbetrieb: 12 s Ein / 48 s Aus
Schutzisoliert.
Netzleitung 3 m lang, mit Eurostecker.
Dauerschneide, leicht auswechselbar.
Schneidentemperatur max. 500° C.
Keine Schneidstaubbelastung und keine statische Aufladung.
Gewicht: 1025 g (mit Schneide).

TECHNICAL DESCRIPTION:

Heats up in only 10 secs. suitable for boards up to 100 mm.
Supply voltage: 230V, 50 Hz (110V, 60 Hz)
Power input: 100 Watts
Intermittent operation: 1/4 min.
Protective insulation.
3 m electric cord, with European-type plug (US-type plug).
Easily interchangeable long-life blade.
Blade temperature 500° C (930° F) max.
Eliminates styrofoam dust.
Weight: 1025 g (with blade).

DONNÉES TECHNIQUES:

Prêt à l'emploi en 10 sec. pour panneaux jusqu'à 100 mm.
Tension secteur 230 V, 50 Hz
Puissance: 100 W
Service intermittent: 12 s marche / 48 s arrêt.
Double isolation.
Câble de 3 m, prise européenne.
Lames facilement interchangeables.
Température des lames 500° C max.
Pas de dégagement de poussière.
Poids: 1025 g (lame compris).

GRUNDAUSSTATTUNG:

1 ENGEL-CUTTER
1 Schneide C 70, für Plattenstärke bis 70 mm
1 Aufhängebügel
1 Bedienungsanweisung mit Garantieschein
Artikel-Nr.: 7142008000

BASIC KIT:

1 ENGEL-CUTTER
1 blade C 70 for 70 mm boards
1 suspension hook
1 operating instructions with guarantee
Article-No.: 7142008000

EQUIPEMENT DE BASE:

1 ENGEL-CUTTER
1 lame C 70, pour plaques jusqu'à 70 mm
1 étrier de suspension
1 mode d'emploi avec bon de garantie
Référence: 7142008000

ERSATZ-SCHNEIDEN:

TYP C 70
für Plattenstärke bis 70 mm
Artikel-Nr.: 7718001000

TYP C 100
für Plattenstärke bis 100 mm
Artikel-Nr.: 7718002000

TYP CN 14, rund,
für Nutenbreite 14 mm
Artikel-Nr.: 7718004000

TYP CN 20, rund,
für Nutenbreite 20 mm
Artikel-Nr.: 7718005000

TYP CN 26, rund,
für Nutenbreite 26 mm
Artikel-Nr.: 7718006000

TYP CR 20, rund,
für Nutenbreite 20 mm
mit Tiefenführung
Artikel-Nr.: 7718008000

TYP CS 20, rechteckig,
für Nutenbreite 20 mm
mit Tiefenführung
Artikel-Nr.: 7718011000

TYP CV 20, V-förmig,
für Nutenbreite 20 mm
mit Tiefenführung
Artikel-Nr.: 7718010000

SPARE + ACCESSORY BLADES:

TYPE C 70
for boards up to 70 mm
Article-No.: 7718001000

TYPE C 100
for boards up to 100 mm
Article-No.: 7718002000

TYPE CN 14, curved
for 14 mm grooves
Article-No.: 7718004000

TYPE CN 20, curved
for 20 mm grooves
Article-No.: 7718005000

TYPE CN 26, curved
for 26 mm grooves
Article-No.: 7718006000

TYPE CR 20, curved
for 20 mm grooves
with depth-guide
Article-No.: 7718008000

TYPE CS 20, square-type
for 20 mm grooves
with depth-guide
Article-No.: 7718011000

TYPE CV 20, V-type
for 20 mm grooves
with depth-guide
Article-No.: 7718010000

LAMES DE RECHANGE:

TYPE C 70
pour plaques jusqu'à 70 mm
Référence: 7718001000

TYPE C 100
pour plaques jusqu'à 100 mm
Référence: 7718002000

TYPE CN 14, rond
pour rainures de 14 mm
Référence: 7718004000

TYPE CN 20, rond
pour rainures de 20 mm
Référence: 7718005000

TYPE CN 26, rond
pour rainures de 26 mm
Référence: 7718006000

TYPE CR 20, rond
pour rainures de 20 mm
avec guidage en profondeur
Référence: 7718008000

TYPE CS 20, carré
pour rainures de 20 mm
avec guidage en profondeur
Référence: 7718011000

TYPE CV 20, forme V
pour rainures de 20 mm
avec guidage en profondeur
Référence: 7718010000

