



ITT

CRIMP SPECIFICATION
 CHT-APD#8-HEX-6-10-16 mm²
 Contact - Handcrimptool
 Kontakt - Handcrimpwerkzeug

CAS25081

Hand Crimp Tool Technical Specification for ITT Cannon Tooling

Description: *Beschreibung:* **CHT-APD#8-HEX-6-10-16 mm²**
Part Number: *Bestellnr.:* **121586-5244**



The following contacts can be crimped in the above hand tool:

Folgende Kontakte können mit dieser Zange gecrimpt werden:

Plating Oberfläche	Order Code/ Bestellnummer			
	Wire/Kabel mm ²	AWG	Pin #8	Socket #8
A 36	6	-----	430-8645-000	031-8646-010
	10	-----	430-8645-009	031-8646-011
	16	-----	430-8645-007	031-8646-001
Au 04	6	-----	-----	031-8646-017
	10	-----	-----	031-8646-018
	16	-----	-----	031-8646-019

TECHNICAL DATA / Technische Daten

Strip Length / Abisolierlänge		10,0 mm + 1,0 mm	
Wire Size Querschnitt AWG	Wire Size Querschnitt mm ²	Tensile Test Minimum Value Newtons Mindestauszugskraft in Newton To VG 96929-1 Pg. 20 from 1997	
-----	6	680	
-----	10	1000	
-----	16	1200	

Bearbeitet: AKU	Geprüft: GWE / AKU	Norm: AS	Änd.-Stand: A4048W	Änd.-Datum: 26.07.2011
--------------------	-----------------------	-------------	-----------------------	---------------------------